


# ボードアンカー G4 / 石膏ボード用アンカー

驚きのグリップパワー!  
4つの支点でガッチリ止まる!



イメージイラスト

- 先端がカベの中で4つに割れて、ガッチリ固定!
- 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
- 360度均等にロック!
- ドライバー1本で施工完了
- GL工法使用可能!
- 使用ネジは3mm~6mmまでOK!



10連吊り下げ用 (G4-25×10)


最大の特徴は、先端先割れ4分割方式の採用です。石膏ボード内で4つに割れることで、360度均等に力を分散し、従来方式のアンカー「2つ割れ」「1つ割れ」等と比べ、石膏ボードにガッチリ食い込み、アンカーを固定します。



試験データ表

試験材	石膏ボード				硬質石膏ボード		コンパネ	ベニヤ板	
	厚さ	9.5 mm	12.5 mm	9.5 mm 2枚貼	12.5 mm 2枚貼	9.5 mm	12.5 mm	12 mm	3 mm
使用ビス	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
下穴(直径)	3 mm ※1				8 mm	8 mm	6.5 mm	6.5 mm	
最大引抜強度	24 kgf	26 kgf	55 kgf	42 kgf	57 kgf	83 kgf	115 kgf	30 kgf	

※1: 図①の様に、+ドライバー先端で、3mm程度の下穴を開けてから、本品を施工してください。  
※最大引抜強度試験は、試験材 100mm×100mm を使用しその中央にアンカーを取付けて試験した結果の5本の平均値です。



他アンカー方式との比較 施工イメージ写真

<b>ボードアンカーG4</b>			4点で支える為 上下左右どの方向からの 荷重や引張でも力の 分散を抑える
2点支持方式			2点で支える為 上下または左右の アンカーの力が 分散されてしまう
1点支持方式			1点で支える為 上下または左右の アンカーの力が 分散されてしまう
接着液注入方式			液ダレをおこし 汚れなど付着 クリーンな作業が 行えない
アンカーのみ方式			アンカーのネジ部分の 突起でのみ支えるので ボードへの食いつきが 充分されない

## ボードアンカーG4

品番	入数	JANコード	卸売単位	ディスプレイ形態
G4-25	25本 / 1袋	4534587 840255	10袋	10連吊り下げ用 (G4-25×10) パッケージ: ビニール(帯・紙) ディスプレイ: 紙製台紙
G4-60	60本 / 1ケース	4534587 840606	6ケース	ディスプレイケース (G4-60×6) パッケージ: プリスターバック ディスプレイ: 紙製箱

●材質: ガラス繊維入りナイロン66